



SPK404

Overspanningsbeveiliging 4-polig voor weerstation 4-20 mA

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
Aandraaimoment	0,40 - 0,40 NM

Stroom / temperatuur

Nominale ontlaadstroom I_n 8 - 20 μ s C2 IEC 61643	20 kA
--	-------

Afmetingen

Hoogte	45 mm
Breedte	12 mm
Diepte	51 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	0,08 - 4,0 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	0,08 - 2,5 mm ²