




EE811



Präsenzmelder Aufbau 2 Kanäle mit Unterputz Schalteinsatz

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	1 - 30 Min
----------------------------------	------------

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1200 lx
-------------------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Abmessungen

Breite	100 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 3,5 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Weiß
Werkstoff	Kunststoff

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
--------------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Texte

Funktion	Verknüpfung mit Präsenzmeldern 1-Kanal zwecks Erweiterung des Erfassungsbereiches
Montageart	Für Deckenmontage (auch Auf 60er Einbaudose)