



TXA116



Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 2 Drosseln, 2x320mA

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Ausgangsspannung	28 - 32 V
------------------	-----------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Texte

Sicherung	Mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz
-----------	--

Anschluss	Schutzleiter muss angeschlossen werden
-----------	--

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V AC
---------------------	----------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----