



MZ527N

**Signalkontakt 2 Schließer 3A bei AC1 220/500V**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	1 A
Nennstrom unter 230V AC15	3.50 A

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Hutschienenadapter

**Kapazität**

Anzahl Module	0.50
---------------	------

**Anschluss**

Kontaktart	2S
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 mm <sup>2</sup>

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	690 V
Stossspannungsfestigkeit	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC

**Frequenz**

Frequenz	40 - 60 Hz
----------	------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

**Belastbarkeit**

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	10000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	5000

**Einsatzbedingungen**

Lager-/Transporttemperatur	-25 - 80 °C
----------------------------	-------------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.20 W
---------------------------------------	--------

**Abmessungen**

Breite	9 mm
Tiefe	68 mm

**Ausstattung**

Anzahl Umschalter	0
Anzahl Öffnerkontakte	0

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Abbildungen | Zeichnungen

