



SPK300

SPD Ogranicznik przepięć linii koncentrycznych TV

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	D1 C2 C1
-------------------------	----------------

Prąd elektryczny

Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	2,5 kA
--	--------

Wymiary

Wysokość	27 mm
Szerokość	81 mm
Głębokość	131 mm

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
------------------------------------	-----