



75141100



IP20



## Imp.dr. inbouwelement met BCU, 1-v, 2 bedienpunten

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Funcies

Met ruimtethermostaat Nee

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Hoogte 70,80 mm

Breedte 70,80 mm

Diepte 41,70 mm

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten 2

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Materiaal Metaal  
Kunststof

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Scherm

Met display Nee

#### Teksten

Functie Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties