



SPN801

**Kombiöverspänningsskydd typ 1+2 utan signalkontakt., 4-polig**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Blixtimpulsström limp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 25 kA

**Nätverkskonfiguration**

Typ av nät TN-S  
TT

**Utrustning**

Med fjärrkontakt Nej

**Standarder**

Kravklass IEC 61643 T1  
T2

**Kapacitet**

Antal moduler 8

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP) IP20

**Elektrisk ström**

Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE 100 kA

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -40 - 80 °C

**Dimensioner**

Höjd 95,2 mm

Bredd 142,4 mm

Djup 67 mm

**Kontroller och indikatorer**

Indikeringslampa Indikering av uttjänt produkt