



SPN801

Kombiöverspänningsskydd typ 1+2 utan signalkontakt., 4-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Blixtimpulsström limp (10/350 μ s) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 25 kA

Nätverkskonfiguration

Typ av nät TN-S
TT

Utrustning

Med fjärrkontakt Nej

Standarder

Kravklass IEC 61643 T1
T2

Kapacitet

Antal moduler 8

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Elektrisk ström

Max. urladdningsström (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE 100 kA

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -40 - 80 °C

Dimensioner

Höjd 95,2 mm

Bredd 142,4 mm

Djup 67 mm

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa Indikering av uttjänt produkt