



SPN800

Overspanningsbeveiliging 3-polig type I+II 75 kA TN-C

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Bliksemimpulsstroom (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 75 kA

Netwerkconfiguratie

Type stelsel TN-C

Samenstelling

Met meldcontact Nee

Normen

Vereistenklasse IEC 61643 T1
T2

Capaciteit

Aantal modules 6

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Stroom / temperatuur

Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE 75 kA

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 80 °C

Afmetingen

Hoogte 95,2 mm

Breedte 106,8 mm

Diepte 67 mm

Bediening en signalering

Signaallamp End of life indicator