



SPN800

**Overspanningsbeveiliging 3-polig type I+II 75 kA TN-C**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Bliksemimpulsstroom limp (10/350  $\mu$ s) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 75 kA

**Netwerkconfiguratie**

Type stelsel TN-C

**Samenstelling**

Met meldcontact Nee

**Normen**

Vereistenklasse IEC 61643 T1  
T2

**Capaciteit**

Aantal modules 6

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Stroom / temperatuur**

Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE 75 kA

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -40 - 80 °C

**Afmetingen**

Hoogte 95,2 mm

Breedte 106,8 mm

Diepte 67 mm

**Bediening en signalering**

Signaallamp End of life indicator