



SPN800

Kombiöverspänningsskydd typ 1+2, 75 kA för TNC, utan signalkontakt., 3-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Blixtimpulsström limp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 75 kA

Nätverkskonfiguration

Typ av nät TN-C

Utrustning

Med fjärrkontakt Nej

Standarder

Kravklass IEC 61643 T1
T2

Kapacitet

Antal moduler 6

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Elektrisk ström

Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE 75 kA

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -40 - 80 °C

Dimensioner

Höjd 95,2 mm

Bredd 106,8 mm

Djup 67 mm

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa Indikering av uttjänt produkt