



MZ528N

**Bobina de mínima tensión para guardamotores 230V**

**Características técnicas**

**Potencia**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Consumo de arranque | 5 VA |
|---------------------|------|

**Seguridad**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP20 |
|-------------------------------------|------|

**Condiciones de uso**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 55 °C |
|-------------------------------|-------------|

**Tensión**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tensión circuito de mando en AC    | 230 - 230 V |
| Tensión circuito de mando en DC    | 0 - 0 V     |
| Tensión asignada de aislamiento Ui | 6000 V      |
| Tipo de alimentación de tensión    | AC          |

**Funciones**

|           |    |
|-----------|----|
| Retardado | No |
|-----------|----|

**Dimensiones**

|             |          |
|-------------|----------|
| Anchura     | 17,50 mm |
| Profundidad | 68 mm    |

**Sostenibilidad**

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |