




MZ528N

Bobina minima tensione 230V 50Hz 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto	5 VA
--------------------------------	------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC	230 - 230 V
------------------------	-------------

Tensione di comando DC	0 - 0 V
------------------------	---------

Tensione di isolamento nominale Ui	6000 V
------------------------------------	--------

Tipo di tensione di alimentazione	AC
-----------------------------------	----

Funzioni

Ritardato	No
-----------	----

Serie

Larghezza	17,50 mm
-----------	----------

Profondità	68 mm
------------	-------

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----