




MZ528N

Disparad. por falta tensão 230V 50Hz 1M

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada	5 VA
-------------------	------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 55 °C
------------------------------	-------------

Tensão

Tensão de comando AC	230 - 230 V
----------------------	-------------

Tensão de comando DC	0 - 0 V
----------------------	---------

Tensão nominal de isolamento Ui	6000 V
---------------------------------	--------

Tipo de alimentação de tensão	AC
-------------------------------	----

Funções

Atrasado	Não
----------	-----

Dimensões

Largura	17,50 mm
---------	----------

Profundidade	68 mm
--------------	-------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----