



MZ528N

### Розчіплювач мінімальної напруги для автоматів захисту двигуна 230В

#### Технічні характеристики

##### Потужність

Пускова потужність, що поглинається	5 VA
-------------------------------------	------

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

##### Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

##### Напруга

Командна напруга AC	230 - 230 V
---------------------	-------------

Командна напруга DC	0 - 0 V
---------------------	---------

Номинальна напруга ізоляції Ui	6000 V
--------------------------------	--------

Тип напруги живлення	AC
----------------------	----

##### Функції

Із затримкою	Hi
--------------	----

##### Розміри

Ширина	17,50 mm
--------	----------

Глибина	68 mm
---------	-------

##### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----