



MZ520N

**Hilfskontakt für Motorschutzschalter 1 Schließer und 1 Öffner 3,5A 230V**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	1 A
Nennstrom unter 230V AC15	3,50 A

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Hutschiennenadapter

**Kapazität**

Anzahl Module	0,50
---------------	------

**Anschluss**

Kontaktart	1Ö+1S
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 mm <sup>2</sup>

**Spannung**

Isolationsspannung U <sub>i</sub>	690 V
Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC

**Frequenz**

Frequenz	40 - 60 Hz
----------	------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

**Ausdauer**

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	100000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	50000

**Einsatzbedingungen**

Lager-/Transporttemperatur	-25 - 80 °C
----------------------------	-------------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,04 W
---------------------------------------	--------

**Abmessungen**

Breite	9 mm
Tiefe	68 mm

**Ausstattung**

Anzahl Umschalter	0
Anzahl Öffnerkontakte	1

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

