



MZ520N

Hilfskontakt für Motorschutzschalter 1 Schließer und 1 Öffner 3,5A 230V

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	1 A
Nennstrom unter 230V AC15	3,50 A

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Hutschienenadapter

Kapazität

Anzahl Module	0,50
---------------	------

Anschluss

Kontaktart	1Ö+IS
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2,5 mm ²

Spannung

Isolationsspannung Ui	690 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC

Frequenz

Frequenz	40 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	100000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	50000

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-25 - 80 °C
----------------------------	-------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,04 W
---------------------------------------	--------

Abmessungen

Breite	9 mm
Tiefe	68 mm

Ausstattung

Anzahl Umschalter	0
Anzahl Öffnerkontakte	1

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

