




75141000



IP20



Imp.dr. inbouwelement met BCU, 1-v, 1 bedienpunt

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

Funcities

Met ruimtethermostaat Nee

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Hoogte 70,80 mm

Breedte 70,80 mm

Diepte 42,30 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 1

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Materiaal Metaal
Kunststof

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Scherf

Met display Nee

Teksten

Functie Voor schakel- en impulsfuncties