



75142000



IP20

Taster-BA 2fach KNX

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

Funktionen

Mit Raumthermostat Nein

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Höhe 70,80 mm

Breite 70,80 mm

Tiefe 42,30 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte 2

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

Werkstoff

Werkstoff Metall
Kunststoff

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Bildschirm

Mit Display Nein

Texte

Funktion Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen