



75142000



IP20

#### Taster-BA 2fach KNX

##### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

##### Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	10 mA
---------------------------------	-------

##### Funktionen

Mit Raumthermostat	Nein
--------------------	------

##### Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm
Höhe	70,80 mm
Breite	70,80 mm
Tiefe	42,30 mm

##### Ausstattung

Anzahl der Betätigungs punkte	2
-------------------------------	---

##### Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

##### Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

##### Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

##### Texte

Funktion	Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen
----------	--