



Technische eigenschappen

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
---	-------

Met ruimtethermostaat	Nee
-----------------------	-----

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
--------------------------	-------

Hooqte	70,80 mm
--------	----------

Breedte	70,80 mm
---------	----------

Diepte	42,30 mm
--------	----------

Aantal bedieningspunten	2
-------------------------	---

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Materiaal	Metaal	Kunststof
-----------	--------	-----------

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Met display	Nee
-------------	-----

Functie	Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties
---------	---