



MZ529N

Bobina de mínima tensión para guardamotores 400V

Características técnicas

Potencia

Consumo de arranque	5 VA
---------------------	------

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 55 °C
-------------------------------	-------------

Tensión

Tensión circuito de mando en AC	400 - 400 V
Tensión circuito de mando en DC	0 - 0 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	6000 V
Tipo de alimentación de tensión	AC

Funciones

Retardado	No
-----------	----

Dimensiones

Anchura	17,50 mm
Profundidad	68 mm

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí