



MZ529N

Wywalacz podnapięciowy do wyłączników silnikowych, 400V

Właściwości techniczne

Moc

Maksymalna moc pobierana 5 VA

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 55 °C

Napięcie

Napięcie sterowania AC 400 - 400 V

Napięcie sterowania DC 0 - 0 V

Napięcie znamionowe izolacji U_i 6000 V

Typ napięcia zasilania AC

Funkcje

Zwłoczny Nie

Wymiary

Szerokość 17,50 mm

Głębokość 68 mm