



MZ529N

Podnaponski okidač za motornu zaštitnu sklopku 400V AC

Tehničke karakteristike

Snaga

Potezna snaga	5 VA
---------------	------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 55 °C
-------------------	-------------

Napon

Upravljački napon AC	400 - 400 V
Upravljački napon DC	0 - 0 V
Nazivni izolacijski napon Ui	6000 V
Vrsta napajanja	AC

Funkcije

Odgodeno	Ne
----------	----

Dimenzije

Širina	17,50 mm
Dubina	68 mm