



MZ529N

ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 400V

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς

Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου 5 VA

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 - 55 °C

Τάση

Τάση εντολής AC 400 - 400 V

Τάση εντολής DC 0 - 0 V

Ονομαστική τάση μόνωσης Ui 6000 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης AC

Λειτουργίες

Με καθυστέρηση Όχι

Διαστάσεις

Πλάτος 17,50 mm

Βάθος 68 mm

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι