



MZ529N

Underspänningsutlösare

Tekniska egenskaper

Ström

Absorberad startström	5 VA
-----------------------	------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Spänning

Styrspänning AC	400 - 400 V
Styrspänning DC	0 - 0 V
Nominell isolationsspänning U_i	6000 V
Typ av matarspänning	AC

Funktioner

Fördröjd	Nej
----------	-----

Dimensioner

Bredd	17,50 mm
Djup	68 mm