



MZ529N

Розчіплювач мінімальної напруги для автоматів захисту двигуна 400В

Технічні характеристики

Потужність

Пускова потужність, що поглинається	5 VA
-------------------------------------	------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Напруга

Командна напруга AC	400 - 400 V
---------------------	-------------

Командна напруга DC	0 - 0 V
---------------------	---------

Номинальна напруга ізоляції Ui	6000 V
--------------------------------	--------

Тип напруги живлення	AC
----------------------	----

Функції

Із затримкою	Hi
--------------	----

Розміри

Ширина	17,50 mm
--------	----------

Глибина	68 mm
---------	-------

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----