



SPK102

**Parafoudre 2P pour ligne ADSL**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Rail DIN
Couple de serrage	0,40 - 0,40 Nm

**Normes**

Classe d'exigence IEC 61643	C2
	C1

**Courant électrique**

Courant de décharge nominal $I_{\text{th}}$ 8 - 20 $\mu\text{s}$ C2 IEC 61643	5 kA
---	------

**Dimensions**

Hauteur	12 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	94 mm

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

**Equipement**

Avec contact de signalisation à distance	Non
--	-----

**Raccordement**

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,08 - 4,0 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup>