



SPK102

scaricatore di sovratensione per linee telefoniche ADSL

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
Coppia di serraggio nominale	0,40 - 0,40 Nm

Normative

Classe di requisiti IEC 61643	C2
	C1

Corrente

Corrente di scarica nominale In 8 - 20 μ s C2 IEC 61643	5 kA
---	------

Serie

Altezza	12 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	94 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto	No
-------------------------------------	----

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	0,08 - 4,0 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	0,08 - 2,5 mm ²