



SPK102

scaricatore di sovratensione per linee telefoniche ADSL

### Caratteristiche tecniche

#### Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
Coppia di serraggio nominale	0,40 - 0,40 Nm

#### Normative

Classe di requisiti IEC 61643	C2 C1
-------------------------------	----------

#### Corrente

Corrente di scarica nominale $I_n$ 8 - 20 $\mu$ s C2 IEC 61643	5 kA
--	------

#### Serie

Altezza	12 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	94 mm

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

#### Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto	No
-------------------------------------	----

#### Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili	0,08 - 4,0 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi	0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup>