



SPK102

SPD Ogranicznik przepięć linii ADSL 2P

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
Nominalny moment dokręcania	0,40 - 0,40 Nm

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	C2 C1
-------------------------	----------

Prąd elektryczny

Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 μ s C2 IEC 61643	5 kA
--	------

Wymiary

Wysokość	12 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	94 mm

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
------------------------------------	-----

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	0,08 - 4,0 mm ²
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	0,08 - 2,5 mm ²