



SPK102

## SPD Ogranicznik przepięć linii ADSL 2P

### Właściwości techniczne

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
Nominalny moment dokręcania	0,40 - 0,40 Nm

#### Normy

Klasa wymagań IEC 61643	C2 C1
-------------------------	----------

#### Prąd elektryczny

Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 $\mu$ s C2 IEC 61643	5 kA
--	------

#### Wymiary

Wysokość	12 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	94 mm

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

#### Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
------------------------------------	-----

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	0,08 - 4,0 mm <sup>2</sup>
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup>