



SPK102

Overspanningsbeveiliging voor DSL, ADSL, ADSL2+ en ISDN

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
Aandraaimoment	0,40 - 0,40 NM

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	C2 C1
---------------------------	----------

Stroom / temperatuur

Nominale ontlaadstroom I_n 8 - 20 μ s C2 IEC 61643	5 kA
--	------

Afmetingen

Hoogte	12 mm
Breedte	72 mm
Diepte	94 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	0,08 - 4,0 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	0,08 - 2,5 mm ²