



SPK102

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	DIN-skena
Nominellt åtdragningsmoment	0,40 - 0,40 Nm

Standarder

Kravklass IEC 61643	C2
	C1

Elektrisk ström

Nominell urladdningsström i 8 - 20 μ s C2 IEC 61643	5 kA
---	------

Dimensioner

Höjd	12 mm
Bredd	72 mm
Djup	94 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	0,08 - 4,0 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	0,08 - 2,5 mm ²