



SPN180

Kombi-Ableiter 1polig 25kA TT+TNC/S mit Ableitervorsicherung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Blitzimpulsstrom I_{imp} (10/350 μ s) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 25 kA

Netzform

Netzform TN-C
TT

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt Nein

Normen

Anforderungskategorie IEC 61643 T1

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Elektrischer Strom

Max. Ableitvermögen (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 25 kA

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -40 - 80 °C

Abmessungen

Höhe 167 mm

Breite 35,5 mm

Tiefe 67 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte Defektanzeige

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter 10 - 35 mm²

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter 10 - 50 mm²