

**Interruptor bipolar**

**Características técnicas**

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Frequência**

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

**Materiais**

Cor	Cinzento
Código RAL	7035
Tratamento	Sem tratamento

**Identificação**

Sistema de montagem	Elemento básico
---------------------	-----------------

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem com garras Ligaçāo com parafuso
------------------	---

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

**Dimensões**

Dimensões	35 x 71 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	10 A
------------------	------

**Textos**

Modo de comutação	2 polos
-------------------	---------