Productdatablad
LF304PV



LF304PV

Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 4 A

Technische eigenschappen

Zekering

Kenmerken zekering	gPV
Zekeringsgrootte	10.3 x 38

Stroom / temperatuur

Nominale stroom IN	4 A

Vermogen

Vermogensverlies bij IN	1,84 W

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1	30 kA

Spanning

Type voeding	DC
Nominale spanning	1000 - 1000 V

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	C

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja