



LF304PV

Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A gPV 1000V DC

Technické vlastnosti

Pojistka

Charakteristika pojistek	gPV
Velikost pojistky	10.3 x 38

Elektrický proud

Jmenovitý proud IN	4 A
--------------------	-----

Výkon

Ztrátový výkon na vstupu IN	1,84 W
-----------------------------	--------

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1	30 kA
--	-------

Napětí

Typ napájecího napětí	DC
Jmenovité napětí	1000 - 1000 V

Architektura

Vypínací charakteristika	C
--------------------------	---

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----