



LF304PV

Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 4 A

Características técnicas

Fusible

Características del fusible	gPV
AT_FuseSize	10.3 x 38

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	4 A
----------------------------	-----

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	1,84 W
--	--------

Principales características eléctricas

Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito Icn AC conforme a IEC60898-1	30 kA
---	-------

Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión nominal	1000 - 1000 V

Arquitectura

Curva	C
-------	---

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí