



LF304PV

**Fusibile Pv 10X38 1000V Dc 4A**

**Caratteristiche tecniche**

**Fusibile**

Caratteristiche del fusibile	gPV
Taglia del fusibile	10.3 x 38

**Corrente**

Corrente nominale	4 A
-------------------	-----

**Potenza**

Potenza dissipata totale	1,84 W
--------------------------	--------

**Principali caratteristiche elettriche**

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-1	30 kA
--	-------

**Condizioni di impiego**

Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione nominale	1000 - 1000 V

**Architettura**

Curva	C
-------	---

**Sostenibilità**

Senza alogenri	Si
Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si