



SPN800R

Limit. Tipo1+2 3P(TNC)Up=1,5kV c/NA+NF

Características técnicas

Configuração da rede

Tipo de rede TN-C

Equipamento

Com contacto de sinalização remota Sim

Normas

T1
T2

Capacidade

Número de módulos 6

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Intensidade de corrente

Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 75 kA

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -40 - 80 °C

Dimensões

Altura 95,2 mm

Largura 106,8 mm

Profundidade 67 mm

Comandos e sinalizadores

Sinalizador luminoso Sinalizador de fim de vida