



SPN800R

Kombiöverspänningsskydd typ 1+2, 75 kA för TNC, med signalkontakt., 3-polig

Tekniska egenskaper

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-C
------------	------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Ja
------------------	----

Standarder

Kravklass	EC 61643	T1
		T2

Kapacitet

Antal moduler	6
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Elektrisk ström

Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE	75 kA
--	-------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	95,2 mm
Bredd	106,8 mm
Djup	67 mm

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa	Indikering av uttjänt produkt
------------------	-------------------------------