



WXH210



## Herdwäctersensor mit Funk-Abschalteinheit 230V AC

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

#### Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs	2 VA
-------------------------------------	------

#### Anschluss

Leiterquerschnitt	6 - 6 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

#### Abmessungen

Höhe	113 mm
Breite	239 mm
Tiefe	42 mm

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
--------------------	-----------

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

#### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen (doppelt zum Durchverdrahten)
Funktion	Überwachung der Herdaktivitäten Auf Temperatur, Bewegung und Stromverbrauch Überwachung von auftretenden Wasserleckagen (optional) Optische und akustische Signalisierung im Alarmfall
Montageart	Montage der Spannungsunterbrechung Auf der Wand oder liegend Auf dem Fußboden Montage der Sensoreinheit Auf der Wand oder unter der Dunstabzugshaube

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----