



WXH210



IP20

Herdwächtersensor mit Funk-Abschalteneinheit 230V AC

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs 2 VA

Anschluss

Leiterquerschnitt 6 - 6 mm²

Abmessungen

Höhe 113 mm

Breite 239 mm

Tiefe 42 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 5 - 35 °C

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen (doppelt zum Durchverdrahten)

Funktion Überwachung der Herdaktivitäten Auf Temperatur, Bewegung und Stromverbrauch
Überwachung von auftretenden Wasserleckagen (optional)
Optische und akustische Signalisierung im Alarmfall

Montageart Montage der Spannungsunterbrechung Auf der Wand oder liegend Auf dem Fussboden
Montage der Sensoreinheit Auf der Wand oder unter der Dunstabzugshaube

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja