



TYFS120_AVANT

Interfejs komunikacyjny KNX/IP Secure

Właściwości techniczne

Sprzęt

Serwer sieci W	Nie
----------------	-----

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Zakres napięcia pracy	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania	DC

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS
--------------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Sprzęt

Liczba kanałów	8
----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Wymiary

Liczba jednostek szerokości	1
-----------------------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	RJ45
------------------	------

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Podłączenie napięcia zasilającego przez zaciski przyłączeniowe Ze złączem RJ45 do połączenia sieci Ethernet/IP
----------------	---

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak