



SPN801R

Limit.Tipo1+2, 3P+N(TNS)Up=1,5kV c/NA+NF

Características técnicas

Configuração da rede

Tipo de rede

TN-S
TT

Equipamento

Com contacto de sinalização remota

Sim

Normas

T1
T2

Capacidade

Número de módulos

8

índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

Intensidade de corrente

Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE

100 kA

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-40 - 60 °C

Dimensões

Altura

95,2 mm

Largura

142,4 mm

Profundidade

67 mm

Comandos e sinalizadores

Sinalizador luminoso

Sinalizador de fim de vida