



SPN801R

Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, limp 25 kA(10/350), 4-pól pro síť TN-C se sig.

Technické vlastnosti

Konfigurace sítě

Typ sítě	TN-S TT
----------	------------

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ano
--------------------------------------	-----

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T1 T2
---------------------------	----------

Kapacita

Počet modulů	8
--------------	---

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Elektrický proud

Maximální vybití (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
---	--------

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 60 °C
------------------	-------------

Rozměry

Výška	95,2 mm
Šířka	142,4 mm
Hloubka	67 mm

Ovládací prvky a indikátory

Kontrolka	Indikace poruchy
-----------	------------------