



EE610



IP55



**Außenbewegungsmelder 140° mit LED-Leuchte, IP55, weiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Montagehöhe	4 - 4 m
-------------	---------

**Erfassung**

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden	12 - 12 m
Erfassungswinkel	140 - 140

**Werkstoff**

Farbe	Weiß
Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC) Kunststoff

**Reichweite**

Max. Reichweite frontal	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

**Beleuchtung**

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

**Spannung**

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 50 °C
--------------------	-------------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja