



EE610



IP55



Außenbewegungsmelder 140° mit LED-Leuchte, IP55, weiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Montagehöhe 4 - 4 m

Erfassung

Ausführung Sensor Bewegungsmelder

Erfassungsdurchmesser am Boden 12 - 12 m

Erfassungswinkel 140 - 140

Werkstoff

Farbe Weiß

Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Polycarbonat (PC)
Kunststoff

Reichweite

Max. Reichweite frontal 12 m

Max. Reichweite zu einer Seite 6 m

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar 5 - 1000 lx

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 50 °C

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja