



EE610



Außenbewegungsmelder 140° mit LED-Leuchte, IP55, weiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Montagehöhe	4 - 4 m
-------------	---------

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden	12 - 12 m
Erfassungswinkel	140 - 140

Werkstoff

Farbe	Weiß
Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC) Kunststoff

Reichweite

Max. Reichweite frontal	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 50 °C
--------------------	-------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja